


AS-Interface DeviceNet brána s PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1318

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Programovací rozhraní RS232C
2 rozhraní DeviceNet



Oblast nasazení

Aplikace	nasazení jako malé řízení a Gateway
----------	-------------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	22...30 DC; (24 DC ; podle PELV)
Třída izolace	[V]	500
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	80
Max. příkon	[VA]	10
Elektrické oddělení		ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232
----------------------	-------

RS232

Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	4800...62400 Baud
Typ konektoru	SUB-D
Typ použití	programování



AS-Interface DeviceNet brána s PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20
Jmenovité hodnoty AS-i		
Profil AS-i master		M1
AS-i certifikát		22504
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Hliník	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkční kontrola	2 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
šroubové svorky: 5 x		
Připojení		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE