




AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Programovací rozhraní RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Oblast nasazení

Aplikace Malé řízení pro předzpracování signálu

Elektrická data

Provozní napětí [V]	22...30 DC; (24 DC ; podle PELV)
Třída izolace [V]	500
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	80
Elektrické oddělení	ano

Výstupy

Elektrické provedení AS-i

Rozhraní

Komunikační rozhraní RS232

RS232

Počet rozhraní R232	1
Přenosová rychlost	4800...62400 Baud
Typ konektoru	SUB-D
Typ použití	programování

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...60
Skladovací teplota [°C]	-20...70
Krytí	IP 20



AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Schválení / zkoušky		
Odolnost proti vibracím	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Jmenovité hodnoty AS-i		
Profil AS-i master	M1	
AS-i certifikát	22505	
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Hliník	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkční kontrola	2 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
šroubové svorky: 7 x		
Připojení		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE