

AC1015




AS-Interface opakovač

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2215

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Aplikace	prodloužení AS-i síťového dílu o 100 m	
Elektrická data		
Proudový odběr	[mA]	2
Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Galvanicky odděleno	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí	IP 67	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	2 x LED, zelená
Upozornění		
Upozornění	AS-i prodlužovač nemá žádnou salve adresu.	
	Celkový počet slavů na jednoho mastera zůstává beze změny.	
	Nastavení parametrů není třeba.	
Obsah balení	1 ks	




AS-Interface opakovač

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



Připojení