




AS-Interface přenosová brána

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Aplikace

připojení na střední řídicí systémy

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	5 DC; (sběrnice zadní stěny)
Proudový odběr	[mA]	200; (sběrnice zadní stěny)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	40
Počet modulů AS-i Master		1

Rozhraní

Komunikační rozhraní	S7-300
----------------------	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 20

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
Profil AS-i master	M1

**AS-Interface přenosová brána**

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mechanická data	
Materiály	PBT
Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	Přední zástrčka:, E70126
	Manuál:, německy, AC1056
	Manuál:, anglicky, AC1059
Upozornění	
Upozornění	Přístup k periferním zařízením AS-i stejným způsobem jako ke standardnímu perifernímu zařízení.
	Již existující programy lze nadále používat.
Obsah balení	1 ks