


AC1150



AS-Interface modul pro frekvenční měnič

2DI RS485 SEW CCT

Prodej ukončen



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	80
Ochrana proti přepólování	ano
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AUX
Napěťové napájení [V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	26
Vstupní proud High [mA]	> 5
Vstupní proud Low [mA]	< 1
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	0...55
Krytí	IP 65



AS-Interface modul pro frekvenční měnič

2DI RS485 SEW CCT

Schválení / zkoušky						
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i						
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.F				
AS-i I/O konfigurace [hex]		7				
AS-i ID code [hex]		F				
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		Funkce	motor zastaven/ běží	Chybové hlášení	vstup 1	vstup 2
Mechanická data						
Hmotnost [g]		286,7				
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části				
Materiály		PBT				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení		Spínací stav		LED, žlutá		
		Provoz		LED, zelená		
		zkrat		LED, červená		
		Funkce		LED, červená		
Upozornění						
Obsah balení		1 ks				
Elektrické připojení						
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:						