


Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Adresovací zástrčka
2 LED

**Elektrická data**

Provozní napětí [V]	19,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	100
Ochrana proti přepólování	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...60
Krytí	IP 30

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 62026-2
---------------------------------------	-------------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	3.0
Rozšířený adresovací mód	ano
AS-i profil	S-B.A.5
AS-i I/O konfigurace [hex]	B
AS-i ID code [hex]	A.5

Mechanická data

Hmotnost [g]	98,5
Způsob montáže	Montáž na DIN lištu
Rozměry [mm]	83 x 22 x 45
Materiály	PBT



AS-i / RS485 Gateway

AS-i / RS-485 Gateway

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	zkrat	LED, červená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	neobsazeno
TxD	neobsazeno
RxD	neobsazeno