


## Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 230VAC 8A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1258

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Elektrická data

|                                               |       |                           |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------|
| Jmenovité napětí AC                           | [V]   | 110 / 230; (přepojitelný) |
| Jmenovitá tolerance napětí                    | [Hz]  | 47...63                   |
| Rozsah vstupního napětí AC                    | [V]   | 88...132 / 184...264      |
| Výstupní napětí DC                            | [V]   | 29,5...31,6               |
| Max. přípravná zpoždovací doba                | [ms]  | 30                        |
| Max. výstupní proud při min. výstupním napětí | [A]   | 8                         |
| Počet výstupních proudových obvodů            |       | 1                         |
| Max. zbytkové zvlnění                         | [mV]  | 50                        |
| Ochrana externího vstupu                      |       | > 10 A                    |
| Jištění                                       | [A]   | 8; (není k dispozici)     |
| Pokles výkonu                                 | [W/K] | 1 (60...70 °C)            |
| Integrované oddělení dat                      |       | ano                       |

## Výstupy

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ochrana proti zkratu                | ano |
| Ochrana proti přetížení             | ano |
| Paralelní zapojení výstupů je možné | ne  |



## Zdroj napájení AS-Interface

PowerSupply 230VAC 8A

Sériové zapojení výstupů je možné

ne

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

10...60

Krytí

IP 20

## Schválení / zkoušky

Elektromagnetická  
kompatibilita (EMC)

EN 60950/A2 1993

EN 50081-1

EN 61000-6-2

## Mechanická data

Materiály

Hliník

## Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Funkce

LED, zelená

## Upozornění

Obsah balení

1 ks

## Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2.5 mm<sup>2</sup>

Připojení

