


Zdroj napájení AS-Interface

AS-i Ltd. Power Source Class2

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1256

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	110 / 230; (přepojitelný)
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	85...132 / 184...264
Výstupní napětí DC	[V]	29,5...31,6
Třída krytí		I
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	3,2
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	0,1
Pokles výkonu	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integrované oddělení dat		ano

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano



Zdroj napájení AS-Interface

AS-i Ltd. Power Source Class2

Paralelní zapojení výstupů je možné	ne
Sériové zapojení výstupů je možné	ne

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	0...70
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60950/A2 1993
	EN 50081-1
	EN 61000-6-2

Mechanická data	
Materiály	Hliník

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	LED, zelená

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
přípojové svorky: 1.5...6 mm ²	
Připojení	

