


AS-Interface PROFIBUS DP brána

ControllerE 2Mstr DP RS232

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1366

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Displej



Oblast nasazení

Aplikace

decentralizovaný kontroler; PROFIBUS DP brána

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída izolace	[V]	500
Proudový odběr	[mA]	< 500
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	10
Max. příkon	[VA]	10
Počet modulů AS-i Master		2
Elektrické oddělení		ano

Rozhraní

Komunikační rozhraní

RS232; PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS DP brána

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Standard přenosu		EN 50170
Přenosová rychlost		12 MBaud
Protokol		Profibus DP
Typ použití		Přenos dat
Poznámka o rozhraních		Diagnostické funkce
RS232		
Počet rozhraní R232		1
Přenosová rychlost		9600...115200 Baud
Typ konektoru		RJ11
Typ použití		programování
Poznámka o rozhraních		elektricky izolovaný
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Profil AS-i master		M3
AS-i certifikát		61104
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	557
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	3 x LED, červená
		3 x LED, zelená
		3 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



AS-Interface PROFIBUS DP brána

ControllerE 2Mstr DP RS232

Elektrické připojení

Připojení

