


AS-Interface EtherNet/IP brána s PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Aplikace	nasazení jako decentrální řízení a Ethernet IP Gateway / Web-Server
----------	---

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	< 400
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	10
Max. příkon [VA]	10
Počet modulů AS-i Master	1

Rozhraní

Komunikační rozhraní	RS232; Ethernet
Ethernet	
Přenosová rychlost	10; 100
Protokol	EtherNet/IP; IP
Typ použití	Přenos dat
Poznámka o rozhraních	CIP protokol EtherNet/IP skupina serverů 2 a skupina 3
RS232	
Počet rozhraní R232	1



AS-Interface EtherNet/IP brána s PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Přenosová rychlost	9600...115200 Baud
Typ konektoru	RJ11
Typ použití	programování
Poznámka o rozhraních	elektricky izolovaný

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
Profil AS-i master	M1e

Mechanická data

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály	Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	3 x LED, červená
		4 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Připojení

