




AS-Interface CANopen brána s PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1331
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení	
Aplikace	decentralizovaný kontroler; brána CANopen
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	< 500
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	10
Max. příkon [VA]	10
Počet modulů AS-i Master	1
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	RS232; CAN
CAN	
Počet rozhraní CAN	1
Protokol	CANopen



AS-Interface CANopen brána s PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Typ použití		Přenos dat
RS232		
Počet rozhraní R232		1
Přenosová rychlost		9600...115200 Baud
Typ konektoru		RJ11
Typ použití		programování
Poznámka o rozhraních		elektricky izolovaný
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí		IP 20
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Profil AS-i master		M3
AS-i certifikát		61107
Mechanická data		
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	3 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Připojení		

