




AS-Interface CANopen brána s PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC1331
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení	
Aplikace	decentralizovaný kontroler; brána CANopen
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	< 500
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	10
Max. příkon [VA]	10
Počet modulů AS-i Master	1
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	RS232; CAN
CAN	
Počet rozhraní CAN	1
Protokol	CANopen



AS-Interface CANopen brána s PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Typ použití	Přenos dat	
RS232		
Počet rozhraní R232	1	
Přenosová rychlost	9600...115200 Baud	
Typ konektoru	RJ11	
Typ použití	programování	
Poznámka o rozhraních	elektricky izolovaný	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95
Krytí	IP 20	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze	2.1	
Profil AS-i master	M3	
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	3 x LED, červená
		2 x LED, zelená
		2 x LED, žlutá
		Plně grafický LCD-displej
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Připojení		

