


Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2410

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Aplikace

instalace

Elektrická data

Provozní napětí [V]

26,5...31,6 DC

Proudový odběr [mA]

< 242

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet digitálních vstupů: 4

Vstupy

Počet digitálních vstupů

4

Vstupní obvod digitálních vstupů

PNP

Napájení senzoru

AS-i

Napěťové napájení [V]

20...30

Max. celková proudová zatížitelnost [mA]

200

Vstupní proud High [mA]

> 5

Vstupní proud Low [mA]

< 1,5

Vysoká spínací úroveň [V]

> 10

Digitální vstupy chráněné proti zkratu


ano



Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12

Připojení



1	Napájení senzoru L+
2+4	přemostěný Datový vstup
3	Napájení senzoru L-