


Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2411

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Aplikace

instalace

Elektrická data

Provozní napětí [V]

26,5...31,6 DC

Proudový odběr [mA]

< 142

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

4

Funkce "hlídací pes" integrována

ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2

Vstupy

Počet digitálních vstupů

2

Vstupní obvod digitálních vstupů

PNP

Napájení senzoru

AS-i



Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Napětové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	100
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	2
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC	[V] 10...30; (podle PELV; pomocí kulatého kabelu)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA] 2000
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C] -25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	0			
AS-i certifikát	05801				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4

Mechanická data

Materiály	PUR
-----------	-----

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
Obsah balení	1 ks


Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektrické připojení

Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Připojení



; kódování: A



1	Vstupy
2+4	Napájení senzoru L+
3	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-