


Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2465

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Aplikace	instalace
----------	-----------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 75
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4
------------------------	---------------------------


Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	10...30; (podle PELV; pomocí kulatého kabelu)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	2000
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano



Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...80			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295			
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i profil		S-8.0			
AS-i I/O konfigurace	[hex]	8			
AS-i ID code	[hex]	0			
AS-i certifikát		08901			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4
Mechanická data					
Materiály		PUR			
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Funkce	LED, žlutá			
Upozornění					
Obsah balení		1 ks			
Elektrické připojení					
Kabel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²					
konektorové provedení: M12; kódování: A					
					



Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Připojení



3	Externí napětí -
4	Spínací výstup +
5	Ochranný vodič (PE)