




Modul AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 SB V4A



| Oblast nasazení                                |      |                      |
|------------------------------------------------|------|----------------------|
| Aplikace                                       |      | instalace            |
| Elektrická data                                |      |                      |
| Provozní napětí                                | [V]  | 26,5...31,6 DC       |
| Max. proudový odběr z AS-i                     | [mA] | 2000                 |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem             | [A]  | 4                    |
| Dodatečné napájení                             | [V]  | 20...30 DC; (AUX)    |
| Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje | [mA] | 2000; (AUX)          |
| Okolní podmínky                                |      |                      |
| Okolní teplota                                 | [°C] | -25...80             |
| Skladovací teplota                             | [°C] | -25...80             |
| Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu       | [%]  | 90; (bez kondenzace) |
| Max. výška nad hladinou moře                   | [m]  | 2000                 |



Modul AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Krytí | IP 67; (při použití plochého kabelu E7400x / E7401x) |
|-------|------------------------------------------------------|

Schválení / zkoušky

|                                       |                   |         |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 61000-6-2      |         |
|                                       | EN 62026-2        |         |
|                                       | EN 50581          |         |
| Certifikát UL                         | Napěťové napájení | Class 2 |

Mechanická data

|                |      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost       | [g]  | 272                                                                                                                                                                                                                          |
| Způsob montáže |      | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel                                                                                                                                                                                      |
| Rozměry        | [mm] | 118,2 x 60 x 27                                                                                                                                                                                                              |
| Materiály      |      | PA 6.6; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L); závitové vložky ve spodní části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: EPDM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované; šrouby nerezová ocel (1.4578 / 316Cu) |

Elektrické připojení

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Připojení modulu | Plochý kabel |
|------------------|--------------|

Příslušenství

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příslušenství (volitelné) | Pouzdro z ušlechtilé oceli, pro instalaci v případě silného mechanického zatížení , E70402 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

Elektrické připojení

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| konektorové provedení: M12; kódování: A |                     |
|                                         |                     |
| 1                                       | AS-i +              |
| 2                                       | Externí napětí -    |
| 3                                       | AS-i -              |
| 4                                       | Externí napětí +    |
| 5                                       | Ochranný vodič (FE) |