


Modul AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5210

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 AS-i napěťové napájení
- 2 Upevnění infračerveného adaptéru
- 3 Zemní pěrko



Oblast nasazení

Aplikace

instalace

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	250

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 8
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	8; (2 x Slave)
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení	[V] 20...30; (napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus)



Modul AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200; (každý Slave)
Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ne				
AS-i profil	S-0.1.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0			
AS-i ID code	[hex]	1.E			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	3	4
	zásuvka	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Mechanická data

Způsob montáže	Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Rozměry	[mm] 60 x 152 x 24,4
Materiály	PUR

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Připojení



konektorové provedení: M12