




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5202

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Upevnění infračerveného adaptéru
2 Popisové pole



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	150
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,1; (celkový proud pro oba výstupy a napájení senzoru z AS-i: 100 mA)
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy

Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	21...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Obvod		PNP
Rozsah napětí DC	[V]	AS-i
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	100
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ne

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
---------------------------------------	----------	--

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1				
Rozšířený adresovací mód	ano				
AS-i profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7			
AS-i ID code	[hex]	A.E			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	3	4
	zásuvka	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2
	Výstup	1	2	-	-
	zásuvka	I-1/2	I-3/4	-	-
	Pin	2	2	-	-

Mechanická data

Hmotnost	[g]	107,4
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály		PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu
---------------------------	--------------------

Upozornění

Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: I-1/2, I-3/4 Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks

Modul AS-Interface ClassicLine


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Elektrické připojení


kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

Připojení

I-1/2



I-3/4



konektorové provedení: M12