


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5211

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	150
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napětové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy	
Elektrické provedení	AUX
Po digitálních výstupů	2
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295

Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze		2.1			
AS-i adresování		možnost IR-adresace			
Rozšířený adresovací mód		ne			
AS-i profil		S-3.0.E			
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	0.E			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	-	-
	zásuvka	I-1	I-2	-	-
	Pin	2+4	2+4	-	-
	Výstup	-	-	1	2
	zásuvka	-	-	O-3	O-4
	Pin	-	-	4	4

Mechanická data	
Hmotnost [g]	113,4
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu

Upozornění	
Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
	I-, I+, I1, I2
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i



Modul AS-Interface ClassicLine


ClassicL45 2DI 2DO T M12

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-
5	neobsazeno
	Výstupy
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup +
5	neobsazeno