




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5208

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	50
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4
------------------------	---------------------------

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel; pro cULus musí být napětí podle "Ltd. napětí/proud")
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1); podle cULus: 700 mA)
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...70			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295			
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze		2.1			
AS-i adresování		možnost IR-adresace			
Rozšířený adresovací mód		ne			
AS-i profil		S-8.0.E			
AS-i I/O konfigurace	[hex]	8			
AS-i ID code	[hex]	0.E			
AS-i certifikát		39201			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Výstup	1	2	3	4
	zásuvka	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4
Mechanická data					
Hmotnost	[g]	109			
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části			
Materiály		PBT			
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz			LED, zelená	
	Chyby			LED, červená	
	Funkce			LED, žlutá	
Příslušenství					
Příslušenství (volitelné)		spodní část modulu			
Upozornění					
Obsah balení		1 ks			




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Výstupy
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup +
5	neobsazeno