




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AnalogModule 1A0 ST

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2611

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	135

Výstupy

Elektrické provedení		AS-i
Rozsah napětí DC	[V]	13...36; (podle PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	100
Odolné proti zkratu		ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...70
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i


AS-i profil		S-7.1
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	1



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AnalogModule 1A0 ST

Mechanická data		
Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě	
Materiály	PA; PVC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	1 x LED, žlutá
		1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
šroubové svorky:		
Připojení	Připojení	



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	napájení aktuátoru +24V
I-	napájení aktuátoru 0V
AA	Analogový výstup +
0V	Analogový výstup 0V