




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
Měřicí rozsah [°C]	-200...850

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	< 90

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Napájení senzoru	AS-i
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	1
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
Rozlišení analogového výstupu	16 / 0,1 °C

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah [°C]	-200...850
--------------------	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...70
---------------------	--------



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Krytí	IP 20	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil	S-7.1	
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	1
Mechanická data		
Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě	
Materiály	PA; PVC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	LCD displej:, E70206	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
šroubové svorky:		
Připojení		

