


AC2620



Univerzální modul AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65



1 Popisové pole



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet Pt100 vstupů: 4
Měřicí rozsah [°C]	-200...850

Oblast nasazení

Aplikace	instalace
----------	-----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	80
Ochrana proti přepólování	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet Pt100 vstupů: 4
------------------------	-----------------------

Vstupy

Počet Pt100 vstupů	4
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (DC)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	20
Počet analogových vstupů	připojení 2- a 3-vodičových senzorů
Rozlišení analogového výstupu	16 bit / 0,1 °C

Výstupy

Rozlišení analogového výstupu	16 bit / 0,1 °C
-------------------------------	-----------------



Univerzální modul AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	[°C]	-200...850
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
MTTF	[let]	150
Jmenovité hodnoty AS-i		
Profil AS-i master		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.E
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	299
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK-spodní části
Materiály		PBT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	analogový signál	LED, žlutá kanály AI1...AI4
	Provoz	LED, zelená AS-i
	Chyby	LED, červená
Elektrické připojení		
Připojení modulu		Plochý kabel
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Klecové svorky s tažným pérem:		




Univerzální modul AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

Připojení



1	Kanál 1+
2	S1-
3	Kanál 1-
4	Kanál 2+
5	S2
6	Kanál 2-
7	Kanál 3+
8	S3-
9	Kanál 3-
10	Kanál 4+
11	S4-
12	Kanál 4-