




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DO T C

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 40
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4
------------------------	---------------------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC	[V] 10...30; (podle PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA] 1000
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C] -25...70
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky


Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DO T C

Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil		S-8.0
AS-i I/O konfigurace	[hex]	8
AS-i ID code	[hex]	0
Mechanická data		
Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě	
Materiály	PA; PVC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
	zkrat	LED, červená
Upozornění		
Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
Obsah balení	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i	
	1 ks	
Elektrické připojení		
Připojení		



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	napájení aktuátoru +24V
E-	napájení aktuátoru 0V
O1...O4	Spínací výstup Aktuátor 1...4