




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO R C

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	60
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	6
Funkce "hlídací pes" integrována	ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Počet relé výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AUX
Napěťové napájení [V]	18...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	> 5
Vstupní proud Low [mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň [V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ne

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO R C

Rozsah napětí DC	[V]	24
Rozsah napětí AC	[V]	240
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	2500
Počet relé výstupů		4
Odolné proti zkratu		ne
Galvanicky odděleno		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...50
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 50178	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	0
Mechanická data		
Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě	
Materiály	PA; PVC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	Konektory COMBICON:, E70198	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	


AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrické připojení

COMBICON:

Připojení



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napájení senzoru +24V
I-	Napájení senzoru 0V
L1	Externí napájení - (DC) / L1 (AC)
N	Externí napájení - (DC) / N (AC)
I1...I4	Spínací vstup Senzor 1...4
O1...O4	Spínací výstup Aktuátor 1...4