




Modul AS-Interface ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K



Oblast nasazení

Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
----------	--

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Dodatečné napájení	[V]	20...30 DC; (AUX)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-5...70
Skladovací teplota	[°C]	-5...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 68; IP 69K
Stupeň znečištění		2

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	613,5
Rozměry	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiály		pouzdro: Nerezová ocel; O kroužek: EPDM; uzávěrové víčko: PP
Těsnící materiál		EPDM

Elektrické připojení

Připojení modulu	M12
------------------	-----

Příslušenství

Dodané položky	Uzavírací záklopka: 8 x M12, E70297
Příslušenství (volitelné)	Momentový klíč:, E70390



Modul AS-Interface ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K


Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Těsnění: EPDM; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm; Maximální délka kabelu: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Těsnění: EPDM; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm; Maximální délka kabelu: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE