




Pasivní distributor energie

ProcessLine 4SB IP69K



V závislosti na verzi jsou některé LED diody neaktivní



Oblast nasazení		
Provedení	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Detekce nadproudu	ano; (4400 mA ± 200 mA)	
Provoz AS-i		
Provozní napětí	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Proudový odběr	[mA]	4000; (AS-i)
Dodatečné napájení	[V]	15...30 DC; (AUX)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje	[mA]	4000; (AUX)
Provoz IO-Link		
Provozní napětí	[V]	20...30 DC; (US)
Proudový odběr	[mA]	4000; (US)
Dodatečné napájení	[V]	20...30 DC; (UA)



Pasivní distributor energie

ProcessLine 4SB IP69K

Maximální spotřeba proudu z
dodatečného zdroje

4000; (UA)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K)
Stupeň ochrany (NEMA 250)		6P
Stupeň znečištění		2
Chemická média	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[let]	379

Mechanická data

Hmotnost	[g]	284,8
Rozměry	[mm]	152 x 59,3 x 38,4
Materiály		pouzdro: PA šedá; Konektory: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená AS-i / AUX / US / UA
	Chyba	LED, červená

Elektrické připojení

Připojení modulu	M12
------------------	-----

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Power IN

konektorové provedení: M12; kódování: A; Utahovací moment: 0,6...0,8 Nm



Provoz AS-i

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +



Pasivní distributor energie


ProcessLine 4SB IP69K

Provoz IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektrické připojení - Power OUT

konektorové provedení: M12; kódování: A; Utahovací moment: 0,6...0,8 Nm



Provoz AS-i 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Provoz IO-Link 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.