


AS-Interface modul

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5215

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Popisové pole



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 135

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4; (2 x 2)
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	> 5
Vstupní proud Low [mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň [V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------



AS-Interface modul

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...85			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295			
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i profil		S-0.0			
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0			
AS-i ID code	[hex]	0			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2
Mechanická data					
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části			
Materiály		PBT			
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz			LED, zelená	
	Funkce			LED, žlutá	
Upozornění					
Obsah balení		1 ks			
Elektrické připojení					
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:					
konektorové provedení: M12; kódování: A					
1 2 3 4					