


AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

Moduloberteil aktiv,

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2018

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
- 2 Tlačítko / LED zelená
- 3 Tlačítko / LED červená



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 55

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	F			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Tlačítko	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

**AS-Interface moduly podsvícených tlačítek**

Moduloberteil aktiv,

Mechanická data	
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály	PBT
Upozornění	
Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku.
	Pouzdro a tlačítka lze označit štítkem.
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:	