




AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS Module 2BI 2LO

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2086

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
- 2 Tlačítko / LED
- 3 Tlačítko / LED



Oblast nasazení		
Applikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	55
Vstupy		
Napájení senzoru		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Rozšířený adresovací mód		ne
Profil AS-i master		M2; M3; M4



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS Module 2BI 2LO

AS-i profil	S-3.F.F				
AS-i I/O konfigurace [hex]	3				
AS-i ID code [hex]	F.F				
AS-i certifikát	04801				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Tlačítko	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanická data

Hmotnost [g]	100,6
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Tlačítko	2 x LED, bílá
-----------	----------	---------------

Příslušenství

Dodané položky	podpora pouzdra: 2				
	barevné vložky: 2, červená				
	2, zelená				
	2, žlutá				
	2, modrá				
	2, bílá				

Upozornění

Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku.				
	Pouzdro a tlačítko lze označit štítkem.				
Obsah balení	1 ks				

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG: