



Univerzální modul AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Položka již není dostupná - archivní záznam

Technical drawing of the AC2033 module. The front view shows a rectangular module with a height of 102 mm and a width of 45 mm. It features four digital inputs labeled 1, 2, 3, and 4, and four LEDs. The side view shows a height of 50 mm. A callout '1' points to the 'Popisové pole' (Description field).

1 Popisové pole



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 50
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4	
Vstupy		
Počet digitálních vstupů	4	
Napájení senzoru	AS-i	
Vstupní proud High	[mA]	3...5
Vstupní proud Low	[mA]	0,5...1
Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil	S-0.F	
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0



Univerzální modul AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i ID code [hex]	F				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	přiřazení	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Přiřazení parametr. bitů	Parametrový Funkce bit				
	P0	monitorování: I1 senzoru	deaktivována* /	aktivováno	
	P1	monitorování: I2 senzoru	deaktivována* /	aktivováno	
	P2	monitorování: I3 senzoru	deaktivována* /	aktivováno	
	P3	monitorování: I4 senzoru	deaktivována* /	aktivováno	

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály	PA 6-GF30; nerezová ocel (1.4305 / 303)

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Klecové svorky s tažným pérem:

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG: