


Univerzální modul AS-Interface

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2035

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Popisové pole



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 60
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 4
------------------------	---------------------------

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC	[V] 24; (podle PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA] 1000
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C] -25...60
----------------	---------------



Univerzální modul AS-Interface

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Krytí	IP 65
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-8.0				
AS-i I/O konfigurace [hex]	8				
AS-i ID code [hex]	0				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Určení	O-1	O-2	O-3	O-4
Přiřazení parametr. bitů	Parametrový bit	Funkce			
	P0	"hlídací pes" (Watchdog) pro všechny výstupy	aktivováno	* /	deaktivována
	P1	nepoužito			
	P2	nepoužito			
	P3	nepoužito			

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní k FK-E nebo spodnímu dílu PG
Materiály	PA 6-GF30; nerezová ocel (1.4305 / 303)

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Klecové svorky s tažným pérem:

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E / PG: