




AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

c2S-Module 2BI 2LO

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2396
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
- 2 LED
- 3 Tlačítko 2 / LED 2
- 4 Tlačítko 1 / LED 1



Oblast nasazení		
Provedení	Upravitelné barevnými víčky	
Aplikace	instalace	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	55
Vstupy		
Napájení senzoru	AS-i	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

c2S-Module 2BI 2LO

Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze	2.1				
Rozšířený adresovací mód	ano				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]	B				
AS-i ID code [hex]	A.E				
AS-i certifikát	49201				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	Tlačítko	-	-	1	2
Mechanická data					
Hmotnost [g]	104				
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části				
Materiály	PBT				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Chyby	LED, červená			
	Tlačítko	2 x LED, bílá			
Příslušenství					
Dodané položky	podpora pouzdra: 2				
	barevné vložky: 2, červená				
	2, zelená				
	2, žlutá				
	2, modrá				
	2, bílá				
Upozornění					
Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku.				
	Pouzdro a tlačítka lze označit štítkem.				
Obsah balení	1 ks				
Elektrické připojení					
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:					