




AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Popisové pole
- 2 LED
- 3 Tlačítko / LED
- 4 klíčový spínač



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	55
Vstupy		
Napájení senzoru		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 40; (s ochranným krytem: IP 54)
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Rozšířený adresovací mód		ano
Profil AS-i master		M2; M3; M4
AS-i profil		S-B.A.E
AS-i I/O konfigurace	[hex]	B
AS-i ID code	[hex]	A.E



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

AS-i certifikát	49202				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	přiřazení	nepoužito	LED	klíčový spínač	Tlačítko

Mechanická data	
Hmotnost	[g] 117,5
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená

Upozornění	
Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku.
	Pouzdro a tlačítka lze označit štítkem.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:	