




AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS-Module 2BI 2LO

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2398

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
- 2 LED
- 3 Tlačítko 2 spínač / zelená
- 4 Tlačítko 1 rozpínač / červená



Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	55
Vstupy		
Napájení senzoru		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

EMS-Module 2BI 2LO

Rozšířený adresovací mód	ano			
Profil AS-i master	M2; M3; M4			
AS-i profil	S-B.A.E			
AS-i I/O konfigurace [hex]	B			
AS-i ID code [hex]	A.E			
AS-i certifikát	49203			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2
	LED	1	2	-
	Tlačítko	-	-	1

Mechanická data				
Hmotnost [g]	97			
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části			
Materiály	PBT			

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	Tlakový stahovák víka:, E70206

Upozornění	
Upozornění	Tlačítka (EAO typu 84) poskytují ochranu proti náhodnému dotyku.
	Pouzdro a tlačítko lze označit štítkem.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:	