




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Adresovací zdířka



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 235
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4; (obousměrný)
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení	[V] 20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA] 200
Vstupní proud High	[mA] > 5
Vstupní proud Low	[mA] < 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V] > 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	10...30; (podle PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 00; IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-7.0
AS-i I/O konfigurace [hex]	7
AS-i ID code [hex]	0
AS-i certifikát	05001

Mechanická data

Způsob montáže	Montáž na DIN lištu
Materiály	PA; PVC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení

