




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2257

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Adresovací zdířka



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 235
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4; (obousměrný)
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Po digitálních výstupů	4	
Obvod	PNP	
Rozsah napětí DC [V]	10...30; (podle PELV)	
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000	
Odolné proti zkratu	ano	
Galvanicky odděleno	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...80	
Krytí	IP 20	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O konfigurace [hex]	7	
AS-i ID code [hex]	0	
AS-i certifikát	05001	
Mechanická data		
Způsob montáže	Montáž na DIN lištu	
Materiály	PA; PVC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Připojení		

