




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Prodej ukončen

Náhradní artikly: AC3218
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení	
Aplikace	Montáž do rozvaděčové skříně
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	12...57; (Externí napájení)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	57; (s externím napájením: 25 mA)
Ochrana proti přepólování	ano
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,5; (s externím napájením; s externím napájením: 100 mA)
Dodatečné napájení [V]	24 DC; (podle PELV)
Dodatečné napájení	volitelný
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 4
Výstupy	
Počet analogových výstupů	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Analogový proudový výstup [mA]	0...20



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Maximální zátěž	[Ω]	600
Ochrana proti přetížení		ano
Rozlišení analogového výstupu		16 (1 bit = 1 μA)
Napájecí výstupy akčních členů		AS-i / AUX

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
MTTF	[let]	140

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i adresování	Adresovací zdířka					
Profil AS-i master	M3; M4					
AS-i profil	S-7.3.6					
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7				
AS-i ID code	[hex]	3.6				
Přiřazení parametr. bitů	Parametrový bit	Určení				
	P0	nepoužito	/ 1	rezervováno	/ 0	rezervováno
	P1	nepoužito	/ 1	rezervováno	/ 0	rezervováno
	P2	indikace periferní chyby	: 1	aktivováno	/ 0	deaktivována
	P3	nepoužito	/ 1	rezervováno	/ 0	rezervováno

Mechanická data

Hmotnost	[g]	175
Způsob montáže		Montáž na DIN lištu
Materiály		PA 6.6

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená Napětí AS-i / 24 V AUX
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá kanály 1...4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Elektrické připojení

COMBICON:

Připojení

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	napájení aktuátoru +24V
C1...4	Analogový výstup Proud
O-	napájení aktuátoru 0V
0V	Analogový výstup 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Externí napájení aktuátoru +24V
E-	Externí napájení aktuátoru 0V