


## Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2315

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Senzor 1  
2 Senzor 2



### Vlastnosti výrobku

|                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| Spínací vzdálenost | [mm] | 4            |
| Rozměry            | [mm] | 55 x 60 x 35 |

### Elektrická data

|                 |     |                |
|-----------------|-----|----------------|
| Provozní napětí | [V] | 26,5...31,6 DC |
|-----------------|-----|----------------|

### Měřicí oblast

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| Spínací vzdálenost | [mm] | 4 |
|--------------------|------|---|

### Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -20...70 |
| Krytí          |      | IP 67    |

### Jmenovité hodnoty AS-i

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| AS-i I/O konfigurace | [hex] | 7 |
|----------------------|-------|---|



## Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI M12

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| AS-i ID code    | [hex] | F     |
| AS-i certifikát |       | 15102 |

### Mechanická data

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Způsob vestavby | nevazební vestavba |
| Rozměry         | [mm] 55 x 60 x 35  |
| Materiály       | PBT                |

### Zobrazení / ovládací prvky


|           |              |                |
|-----------|--------------|----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 2 x LED, žlutá |
|-----------|--------------|----------------|

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



### Připojení

