


Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2310

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Senzor 1
2 Senzor 2



Vlastnosti výrobku

Spínací vzdálenost	[mm]	4
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
-----------------	-----	----------------

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost	[mm]	4
--------------------	------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	F
AS-i certifikát		15101

Mechanická data		
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35
Materiály		PBT; PC

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá

Upozornění		
Obsah balení		1 ks


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel		



Připojení		
-----------	--	--

Ausgänge		
3	Externí napětí -	
4	Spínací výstup +	
1, 2, 5	nicht belegt	