


AC2315



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 Senzor 1
- 2 Senzor 2



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		AS-i
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	< 40
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[let]	924
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Rozšířený adresovací mód		ano
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0
AS-i ID code	[hex]	A.F
AS-i certifikát		74901
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	149,5
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35
Materiály		PBT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací tlaková podložka	
	šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35	
	Podložky: 2	
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)		
		



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Připojení



Elektrické připojení

1	AS-i +
3	AS-i -