




Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 Senzor 1
- 2 Senzor 2



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		AS-i
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	260
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		2
Napájení senzoru		AS-i



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Napětové napájení	[V]	20...30
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ne
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Po digitálních výstupů		2
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	100
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ne
Napájecí výstupy akčních členů		AS-i
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[let]	310
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.1
Rozšířený adresovací mód		ano
AS-i profil		S-7.A.E
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	A.E
AS-i certifikát		75001
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	178,5
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	55 x 60 x 35
Materiály		PBT; PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, žlutá
	Chyba	1 x LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací tlaková podložka	
	šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35	
	Podložky: 2	
Upozornění		
Upozornění	Výstupy nesmí být nastavovány současně pokud celková proudová zatížitelnost převyšuje 100 mA.	
Obsah balení	1 ks	



Duální senzor AS-i pro čtvrtotáčkové pneumatické pohony


DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Připojení




Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



Ausgänge

2	Spínací výstup 2 +
3	Externí napětí -
4	Spínací výstup 1 +