


AC2380



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Oblast nasazení		
Aplikace		instalace; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	80
Vstupy		
Napájení senzoru		AS-i
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Skladovací teplota	[°C]	-40...80
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		2.11; 3.0
Rozšířený adresovací mód		ano



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfigurace [hex]	B				
AS-i ID code [hex]	A.E				
AS-i certifikát	135301				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 modrá	DO-0	-	-	-
	LED 2 bílá	-	DO-1	-	-
	Tlačítko 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	Tlačítko 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mechanická data

Hmotnost [g]	275,6
Způsob montáže	šroubová montáž
Rozměry [mm]	118 x 50 x 47
Materiály	Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
Ovládací prvky	2	volně programovatelná funkce podsvícení tlačítek

Elektrické připojení

Připojení modulu	M12
------------------	-----

Upozornění

Upozornění	Tlačítkové moduly (RAFI typ RAFIX22) nabízejí ochranu proti náhodnému kontaktu.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení



1	AS-i +
3	AS-i -