


AC2381



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Oblast nasazení

Aplikace instalace; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu

Elektrická data

Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 80

Vstupy

Napájení senzoru AS-i

Výstupy

Elektrické provedení AS-i

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...70
Skladovací teplota [°C] -40...80
Krytí IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) EN 61000-6-2
EN 62026-2

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze 2.11; 3.0
Rozšířený adresovací mód ano



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

Profil AS-i master	M2; M3; M4			
AS-i profil	S-B.A.E			
AS-i I/O konfigurace [hex]	B			
AS-i ID code [hex]	A.E			
AS-i certifikát	135301			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2
	LED 1 červená	DO-0	-	-
	LED 2 zelená	-	DO-1	-
	Tlačítko 1	-	-	DI-2 (NC)
	Tlačítko 2	-	-	DI-3 (NO)

Mechanická data

Hmotnost [g]	276,55
Způsob montáže	šroubová montáž
Rozměry [mm]	118 x 50 x 47
Materiály	Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
Ovládací prvky	2	volně programovatelná funkce podsvícení tlačítek

Elektrické připojení

Připojení modulu	M12
------------------	-----

Upozornění

Upozornění	Tlačítkové moduly (RAFI typ RAFIX22) nabízejí ochranu proti náhodnému kontaktu.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení



1	AS-i +
3	AS-i -