




AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 Tlačítko 2 / LED 2
- 3 Tlačítko 1 / LED 1
- 4 Popisové pole



Oblast nasazení		
Provedení	Upravitelné barevnými víčky	
Aplikace	instalace	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	55
Vstupy		
Napájení senzoru	AS-i	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze	2.11; 3.0	
Rozšířený adresovací mód	ano	
Profil AS-i master	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.A.E	



AS-Interface moduly podsvícených tlačítek

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i I/O konfigurace	[hex]	7			
AS-i ID code	[hex]	A.E			
AS-i certifikát		133801			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	Tlačítko 1	DI-0	-	-	-
	Tlačítko 2	-	DI-1	-	-

Mechanická data

Hmotnost	[g]	140
Způsob montáže		Montáž na DIN lištu
Rozměry	[mm]	89,6 x 46 x 45
Materiály		PA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
Ovládací prvky	2	volně programovatelná funkce podsvícení tlačítek

Elektrické připojení

Připojení modulu	M12
------------------	-----

Příslušenství

Dodané položky	podpora pouzdra: 2	
	barevné vložky: 2, červená	
	2, zelená	
	2, žlutá	
	2, modrá	
	2, bílá	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

1	AS-i +
3	AS-i -