




AS-i opakovač pro světlovodné vlákno

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 Konektor s pružinovým připojením
- 2 Popisové pole
- 3 Upevnění na DIN lištu





Oblast nasazení		
Aplikace		Prodloužení AS-i sítě pomocí optických vláken na max. 3200 m
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	60
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Skladovací teplota	[°C]	-25...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí		IP 20
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 62026-2	
Certifikát UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Napěťové napájení	Low Voltage / Limited Energy
	Číslo souboru UL	E205959



AS-i opakovač pro světlovodné vlákno

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	162,5
Způsob montáže		Montáž na DIN lištu
Materiály		PA 6.6
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky		Konektory COMBICON
Upozornění		
Upozornění		Pro provoz je nutný dodatečný AS-i síťový zdroj.
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Připojení		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Článek pro zakončení sběrnice
T2	Článek pro zakončení sběrnice