


Spodní část modulu AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET



1 zajišťovací šroub

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
-----------------	-----	----------------

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Zatížitelnost kontaktů	< 4 A

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 65

Mechanická data

Hmotnost	[g]	115,2
Způsob montáže		Montáž na lištu a na panel
Materiály		PBT

Příslušenství

Dodané položky	ploché kabelové těsnění: 2, NBR Kabelové šroubení: 3 uzávěrové víčko: 3 Šestihranné matice: 4
Příslušenství (volitelné)	víčko: pro AS-i modul, AC3000 Blok šroubových svorek: AC5007

Upozornění

Upozornění	až 4 kabelové výstupy M20 pro libovolné křížové odbočky typu T
Obsah balení	1 ks

AC5031



Spodní část modulu AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET

Elektrické připojení

šroubové svorky: ...2,5 mm²