


Spodní část modulu AS-Interface

EMS-BASE RC ST



1 zajišťovací šroub

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
-----------------	-----	----------------

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Zatížitelnost kontaktů	< 4 A

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 65

Mechanická data

Hmotnost	[g]	70,5
Způsob montáže		Montáž na lištu a na panel
Rozměry	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiály		PBT

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	víčko:, pro AS-i modul, AC3000 Blok šroubových svorek:, AC5007
---------------------------	---

Upozornění

Upozornění	až 4 kabelové výstupy M20 pro libovolné křížové odbočky typu T Pro montáž na DIN lištu vytáhněte uzavírací šroub pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku)
------------	---

Obsah balení	1 ks
--------------	------

AC5101



Spodní část modulu AS-Interface

EMS-BASE RC ST

Elektrické připojení

šroubové svorky: ...2,5 mm²