




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DO-Y IP67



Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	50
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 4
Výstupy		
Po digitálních výstupů		4
Obvod		PNP
Rozsah napětí DC	[V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ano
Napájecí výstupy akčních členů		AUX
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DO-Y IP67

Schválení / zkoušky						
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[let]	211			
Jmenovité hodnoty AS-i						
AS-i Verze		2.11; 3.0				
AS-i adresování		Adresovací zdířka				
Rozšířený adresovací mód		ne				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-8.0.E				
AS-i I/O konfigurace		[hex]	8			
AS-i ID code		[hex]	0.E			
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		Výstup	1	2	3	4
		zásuvka	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
Mechanická data						
Hmotnost		[g]	153,6			
Způsob montáže		Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel				
Materiály		PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení		Provoz		LED, zelená		
		Chyby		LED, červená		
		Funkce		LED, žlutá		
Elektrické připojení						
Připojení modulu		Plochý kabel				
Příslušenství						
Dodané položky		Spodní díl				
Příslušenství (volitelné)		Uzavírací záklopka: M12, E73004				
Upozornění						
Obsah balení		1 ks				




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DO-Y IP67

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů ; tři možné orientace

Připojení



konektorové provedení: M12

	Výstupy
	zásuvka O-1/2
1	neobsazeno
2	Spínací výstup 2
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka O-2
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 2
5	neobsazeno
	zásuvka O-3/4
1	neobsazeno
2	Spínací výstup 4
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka O-4
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 4
5	neobsazeno