


AC5210



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 8DI-Y IP67



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	300
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 8
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	8; (2 x Slave)
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	250; (2 x 125)
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 8DI-Y IP67

Schválení / zkoušky						
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[let]	218			
Jmenovité hodnoty AS-i						
AS-i Verze		2.11; 3.0				
AS-i adresování		Adresovací zdířka				
Rozšířený adresovací mód		ano				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
AS-i I/O konfigurace		[hex]	0			
AS-i ID code		[hex]	A.E			
AS-i certifikát		89001				
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		Vstup	1	2	3	4
		zásuvka	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
Mechanická data						
Hmotnost		[g]	284,5			
Způsob montáže		Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel				
Materiály		PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení		Provoz		LED, zelená		
		Chyby		LED, červená		
		Funkce		LED, žlutá		
Elektrické připojení						
Připojení modulu		Plochý kabel				
Příslušenství						
Dodané položky		Spodní díl				
Příslušenství (volitelné)		Uzavírací záklopka: M12, E73004				
Upozornění						
Upozornění		Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i				
		ID1-code při dodání : Slave 1=1 / Slave 2=2				
Obsah balení		1 ks				




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 8DI-Y IP67

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

Připojení



konektorové provedení: M12

2x	Vstupy
	zásuvka I-1/2
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 2
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka I-2
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 2
5	neobsazeno
	zásuvka I-3/4
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka I-4
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno